

Garant**Rotirajući šiljak za tokarilice, uska izvedba 60°/30°, Morse konus: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320643 5
GTIN	4062406127299
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Precizna izvedba s dodatno krutim uležištenjem.**
- **Precizni valjni ležajevi za visoku preciznost rotacije.**
- **Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.**
- **Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.**
- **MK drška, kaljena i brušena.**
- **S produženim vrhom, kut vrha 60° / 30°.**
- **S navojem i maticom.**
- **idealno za izradu navoja i ozubljenja.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Prednost:

Matica odvojiva prema naprijed, stoga nema ometanja kontura u postupku obrade.

Upotreba:

Obrada malih i najmanjih dijelova, npr. obrada navoja kod optimalne pristupačnosti ravnoj površini.

Dio isporuke:

Uključuje maticu.

Ø kućišta D: 50 mm

Ukupna duljina L: 223 mm

Korisna duljina B: 93 mm

Najveći Ø vrha 60 ° A: 12 mm

Najveći Ø vrha 30 ° A: 25 mm

maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	223 mm
Najveći Ø vrha 30 ° A	25 mm
Najveći Ø vrha 60 ° A	12 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
Morse konus	MK5
Ø kućišta D	50 mm
za težinu obratka	1600 kg
Korisna duljina B	93 mm
maksimalan broj okretaja	3000 min ⁻¹
Duljina vrška C	41,5 mm
Izvedba	s povlačnom maticom
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice