



## Rezač navoja do M10, tip: 720938



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075550 720938
GTIN	4014586881256
Razred artikla	03F

### Opis

Izvedba:

Elektronička regulacija broja okretaja za osjetljivo postavljanje. Snažni prolaz za pouzdano svladavanje zadataka. Integrirani okretni mjenjač s brzim hodom unatrag. FEIN Sensitiv drška za neumarajući i siguran rad. Integralni prekidač za komforno rukovanje. Napajanje 220 V.

Dio isporuke:

Bez bušaće glave. Uključuje dodatnu dršku. Za rad je potrebna glava za ukleštenje (br. 075580 vel. 063012) odnosno čeljusna glava (br. 075580 vel. 019009).

### Tehnički opis

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M10
Oznaka proizvođača	GWP 10
Prihvat za alat	B12
maksimalan broj okretaja	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	1,6 kg
Prihvat snaga	450 W

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Navojni rezač

## Pribor

Li-Ion akumulator, 6,0 Ah, tip baterije, napon baterije: FE18V	073835 FE18
Li-Ion akumulator HighPower, 5,2 Ah, tip baterije, napon baterije: FE18V	073834 FE18
Rezač navoja i pribor, tip: 063012	075580 063012
Rezač navoja i pribor, tip: 019009	075580 019009
Rezač navoja i pribor, tip: 009013	075580 009013