

Garant**VHM vretenasto glodalo MTC, bez prevlake, Ø DC: 7,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202243 7,5
GTIN	4062406127442
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žlijebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Duljine slične **DIN 6527 dugačko**.

Upotreba:

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	63 mm
Oblik drške	HA
Oslobađanje Ø D ₁	7,1 mm
Ø reza D _c	7,5 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Ø drške D _s	8 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm

Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Duljina rezne oštrice L _s	21 mm
Kut spirale	45 stupanj
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	25 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	190 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N

PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Usluge			
Brušenje tip HB		129100 HB	