



## Rezač navoja do M10, tip: 720938



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075550 720938
GTIN	4014586881256
Razred artikla	03F

### Opis

Izvedba: - Elektronička regulacija broja okretaja za osjetljivo postavljanje. - Snažni prolaz za pouzdano svladavanje zadataka. - Integrirani okretni mjenjač s brzim hodom unatrag. - FEIN Sensitiv drška za neumarajući i siguran rad. - Integralni prekidač za komforno rukovanje. Napajanje 220 V. Dio isporuke: Bez bušaće glave. Uključuje dodatnu dršku. Za rad je potrebna glava za uklještenje (br. 075580 vel. 063012) odnosno čeljusna glava (br. 075580 vel. 019009). Pakiranje: Transportni kovčeg Oznaka proizvođača: GWP 10 Prihvat snaga: 450 W maksimalan broj okretaja: 0 - 450 min<sup>-1</sup> Prihvat za alat: B12 maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku: M10 Težina: 1,6 kg

### Tehnički opis

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M10
Oznaka proizvođača	GWP 10
Prihvat za alat	B12
maksimalan broj okretaja	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	1,6 kg
Prihvat snaga	450 W

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Navojni rezač