


VCMT 110304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 110304 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 0,1 - 2,75 mm

Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MM
Dubina reza a_p	0,1 - 2,75 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Vrsta	HBX130
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno