


**Garant**
**VHM gruborezno glodalo MTC, DLC, Ø e8 DC: 4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205081 4
GTIN	4045197766946
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

S **DLC prevlakom sp<sup>2</sup>** najnovije generacije.  
Čvrste i oštre rezne oštrice. Dimenzije slične DIN 6527.

**Upotreba:**

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	13 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	4 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,015 mm
Broj zubi Z	2
Drška	DIN 6535 HA s h6
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Profil glodanja	WF
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	330 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	230 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

## Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------

