


**Garant****VHM gruborezno glodalo MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205081 10
GTIN	4045197766984
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

S **DLC prevlakom**  $sp^2$  najnovije generacije.  
Čvrste i oštre rezne oštrice. Dimenzije slične DIN 6527.

**Upotreba:**

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	10 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø drške $D_s$	10 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Broj zubi Z	2
Ukupna duljina L	72 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	25 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Profil glodanja	WF
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5xD kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1xD
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	330 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	230 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

## Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------

