

Garant**VHM gruborezno glodalo MTC, DLC, Ø e8 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205081 12
GTIN	4045197766991
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **DLC prevlakom** sp^2 najnovije generacije.
Čvrste i oštre rezne oštrice. Dimenzije slične DIN 6527.

Upotreba:

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Ø reza D_c	12 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Broj zubi Z	2
Ø drške D_s	12 mm
Duljina rezne oštrice L_s	28 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	83 mm
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Profil glodanja	WF
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	330 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	230 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------

