

Mahr**Stol za mjerenje, mali Precimar, Tip: 0-60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424920 0-60
GTIN	4059192064624
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mali stol za mjerenje duljine za brza i precizna mjerenja u području proizvodnje. Stol za odlaganje s bezstupanjski podesivom visinom (Ø 60 mm). Zaštita primijenjenog mjernog sredstva zahvaljujući ugrađenoj spojki. Kaljene mjerne površine. Može se upotrijebiti sa svim uređajima za prikaz sa steznom drškom od 8 mm (dostupno na upit).

Prednosti, reklamni tekst:

Precimar SM 60 je stol za mjerenje malih duljina kojim je lako rukovati, a služi za precizna vanjska mjerenja na obrtcima.

- **Jednostavna konstrukcija uređaja**
- **Može se upotrebljavati u proizvodnji zbog robusne konstrukcije**
- **Brzi priagođavanje novim obrtcima**
- **Mjerna sredstva mogu se slobodno birati (npr. digitalni mjerni sat, mjerni taster itd.)**
- **Mjerne površine s kaljenom dodirnom površinom**
- **Zaštita primijenjenog mjernog sredstva zahvaljujući ugrađenoj spojki**
- **Upotreba najrazličitijih mjernih nastavaka**
- **Rukovanje za ljevake i dešnjake**
- **Pomično mjerno vreteno**

Dio isporuke:

Bez preciznih indikatora i mjernog sata.

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktni uređaj za mjerenje duljine 434707 vel. 1200; induktivni taster 434760 vel. 2004M

Tehnički opis

Mjerni raspon	25 mm
Čeona paralelnost mjernih površina	1 μ m
Ø mjernih površina	6 mm
Snaga mjerenja	1 \pm 0,2 N
Težina	9 kg
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Račvasta šablona s preciznim indikatorom