

**Momentni ključ s mjernim satom, maks. stezni moment: 1,5Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	655500 1,5
GTIN	4562135127084
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

S jednim krakom; tanka izvedba s dobro čitljivom mjernom skalom. Tijelo u potpunosti od čelika, kromirano s čvrstim pogonskim četverokutom za nasadne ključeve.

Mjerna jedinica: Nm.

Funkcija:

Očitavanje dosegnute vrijednosti za vrijeme radnog procesa na mjernom satu, pri čemu se konačnu vrijednost može fiksirati drugom kazaljkom radi naknadnog očitavanja.

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,02 Nm
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Mjerna tehnika	mehanički
Aktivacijska signalizacija	vizualno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Protokoliranje podataka	ne
Težina	330 g
Područje okretnog momenta	0,2 - 1,5 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Ukupna duljina L	205 mm
Širina glave b	37 mm
Prikaz	analogno
Izlazni četverokut	1/4 col
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	170 mm
Visina glave h	59 mm
Očitavanje	Nm
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Priključak	fiksno
Kalibriranje	O3
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
maksimalan okretni moment	1,5 Nm
Odziv	pokazni
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment
400/2 Nm

020030 400/2