

Garant
VHM glodalo, DLC, Ø d11 DC: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	205331 8
GTIN	4045197767219
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Dimenzije slične DIN 6527.
Obli profil.
Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.

 S prevlakom DLC sp² najnovije generacije.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	27 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Broj zubi Z	3
Ø reza D _c	8 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,45 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Oslobađanje Ø D ₁	7,8 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,08 mm
Ø drške D _s	8 mm

Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	260 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------

