

**Garant**
**VHM glodalo, DLC, Ø d11 DC: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205331 10
GTIN	4045197767226
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**
**Dimenzije slične DIN 6527.**
**Obli profil.**
**Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.**
**S prevlakom DLC sp<sup>2</sup> najnovije generacije.**
**Tehnički opis**

Duljina skošenja pod 45°	0,55 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	22 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Tolerancija nazivnog Ø	d11
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	9,8 mm
Broj zubi Z	3
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	32 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	320 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	260 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------

