


**PPC, TiAlN, Ø f8 Dc / Rw: 12/200 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	207526 12/200
GTIN	4062406130961
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Visoko učinkovit alat **za izrazito učinkovite radove ravnjanja površina slobodnih oblika**. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu tijekom **najkraće moguće obrade**. Za korištenje na modernim 5-osovinskim glodalicama s CAD / CAM podrškom.

Geometrija čeonih oštrica izvedena je na način da se odvojene čestice, posebice kod korištenja čeonog radijusa, optimalno oblikuju i odvođe. Broj oštrica se u tu svrhu smanjuje na broj učinkovitih čeonih oštrica.

**Preporuka:**

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

**Napomena:**

Za zidnu obradu i obilaženje, kontura koje ometaju.

$R_w$  predstavlja radijus djelovanja alata.

Naknadno brušenje nije moguće!

Rezni materijal: VHM

Standard: Tvornička norma

Tip: N

Tolerancija nazivnog  $\varnothing$ : f8

Smjer ispostave: vodoravno

Širina zahvata  $a_e$  kod glodanja:  $0,05 \times D$  kod kopirnih glodala

Broj zubaca Z: 8

Spiralni kutnik: 30 stupanj

Broj zubaca Z: 8

Duljina noža  $L_s$ : 22 mm

Djelatni radijus  $R_w$ : 200 mm

Polumjer oštrice  $RS_1$ : 3 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 90 mm

Posmak  $f_z$  za trimanje u čeliku < 60 HRC: 0,035 mm

## Tehnički opis

Oštrice $\varnothing D_c$	12 mm
Broj zubaca Z	8
Polumjer djelovanja $R_w$	200 mm
Faktor ispravljanja $f_z$	1,25
Posmak $f_z$ za trimanje u čeliku < 60 HRC	0,035 mm
Spiralni kutnik	30 stupanj
$\varnothing$ drške	12 mm
Polumjer oštrice $RS_1$	3 mm
Duljina noža $L_s$	22 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	90 mm
Posmak $f_z$ za glodala za kopiranje u čeliku < 60 HRC	0,04 mm
Minimalan prevjes	22 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	f8
Smjer ispostave	vodoravno
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja	PPC
Obruč u boji	crveno

## Usluge

Omče držala Tip HB	129100 HB
--------------------	-----------

