

Garant
Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 20/3Lmm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Ø uvlačenja $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ do dužine 30,5 mm.

Ø uvlačenja $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ na ukupnu dužinu.

Tehnički opis

t_{\max} unutarnja obrada	6 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{\min}	27,5 mm
Širina utora w	3 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D_s	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500