

Mitutoyo**Mjerni vijak za utore, Mjerno područje: 75-100 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421895 75-100
GTIN	4946368012636
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Pakiranje: stabilna kutija

Podjela mjernog bubnja: 1/50 mm

Kalibriranje: B1

Kalibriranje: B2

Očitavanje: 0,01 mm

Vreteno Ø: 8 mm

Kosina osovine: 0,5 mm

Širina mjernih oštrica: 0,75 mm

Duljina mjernih oštrica: 6,5 mm

Tehnički opis

Kosina osovine	0,5 mm
Vreteno Ø	8 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Kalibriranje	B1
Kalibriranje	B2

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Posebni mikrometarski vijak

Usluge

Kalibriranje Kalibracija etalona za mikrometar maksimalna nazivna mjera 100 mm	012110 100
Kalibriranje Mikrometar maksimalno mjerno područje 100 mm	012050 100
DAkKS kalibriranje Mikrometar maksimalno mjerno područje 100 mm	012060 100