

Garant**Držač za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 12,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 12,8
GTIN	4045197769152
Razred artikla	21S

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min}.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269410 (7IP; 1,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Minimalni Ø d _{min}	11,8 mm
Ø drške D _s h6	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	105 mm
Duljina izboja L ₁	26 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	12,5 - 13,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	10
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	12,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP