

Garant**Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 26,8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236677 26,8 |
| GTIN | 4045197769299 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min}.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 185 mm |
| Minimalni Ø d _{min} | 25 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 40 mm |
| Ø drške D _s h ₆ | 20 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260142 HB725 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom | 26,5 - 27,3 mm |
| odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679 | 20 |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Nazivni Ø D | 26,8 |
| Kut vrha | 180 stupanj |
| Izvedba drške | DIN 1835 A |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |