

Mitutoyo**Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412623 300
GTIN	4946368727912
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Elektroničko pomično mjerilo s elektronikom Absolut i velikim, dobro čitljivim zaslonom. Neosjetljiv na vodu, ulja i prašinu. Zahvaljujući neznačajnoj potrošnji energije 18000 h neprekidnog rada s jednom baterijom (vel. 300: 5000 h). Uređaj se automatski pali pri uzimanju u ruku, a ako se ne koristi dulje od 20 minuta automatski se isključuje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada	da
Postojeći dubinomjer	da
Kalibriranje	A1
Broj sadržanih baterija	1

Mjerno područje	0 - 300 mm
Standard	ISO 13385
Duljina kraka	64 mm
Automatsko isključivanje	da
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300