

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 25$ mm,
Navoj M \times L: M12X176****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301366 M12X176
GTIN	4045197770905
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

\varnothing drške d	25 mm
Vanjski \varnothing D	23 mm
\varnothing rupe D ₁	12,5 mm
Navoj M	M12
Ukupna duljina L _{ukupno}	176 mm
Korisna duljina L ₁	120 mm
Prihvat	$\varnothing d = 25$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

