

**Garant****Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom  $\varnothing d = 32$  mm,  
Navoj M  $\times$  L: M16X260****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301368 M16X260
GTIN	4045197770936
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing D$	29 mm
$\varnothing$ rupe $D_1$	17 mm
$\varnothing$ drške $d$	32 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	260 mm
Navoj M	M16
Korisna duljina $L_1$	200 mm
Prihvat	$\varnothing d = 32$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

