

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 32$ mm,
Navoj M \times L: M16X360****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301368 M16X360
GTIN	4045197770943
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Vanjski $\varnothing D$	29 mm
\varnothing drške d	32 mm
\varnothing rupe D_1	17 mm
Navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno}	360 mm
Korisna duljina L_1	300 mm
Prihvat	$\varnothing d = 32$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

