

**Garant****Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal, tip: S90****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	979001 S90
GTIN	4062406133948
Razred artikla	9SA

**Opis****Izvedba:**

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.

Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa.

**Upotreba:**

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

**Sadržaj:**

Razdjelnici: 340× br. 960540 vel. 149; 20× br. 960560 vel. 149

**Plasman:**

Broj ladica × visina prednje strane ladice: 80×50 mm; 10×100 mm

**Dio isporuke:**

Sustavi za proširenje: ormar za izdavanje robe, uključuje klasifikacijski materijal.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

## Tehnički opis

Težina	640 kg
Nosivost ladice/izvlačne police	15 kg
Korisna širina ladica	153 mm
Skladišna površina	8,4 m <sup>2</sup>
Dubina	750 mm
Tip	Ormar za proširenje komplet
Broj ladica	90
Podjela unutar jedne ladice	9×36 E
Korisna dubina ladica	612 mm
Visina	1390 mm
širina	1159 mm
Seriya	Tool24 Smartline
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Sustav izdavanja robe