

ALZMETALL
we drive productivity**Stolna bušilica ALZTRONIC, maks. Ø rupe u čeliku: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 076563 6 |
| GTIN | 2050002043503 |
| Razred artikla | 03P |

Opis**Izvedba:**

Stolna bušilica velike brzine, izdržljiva i precizna. Višedodirni zaslon sa staklenom površinom otpornom na ogrebotine za optimalnu čitljivost. Jednostavno i jedinstveno navođenje korisnika s pomoću piktograma na zaslonu. Digitalni prikaz dubine rupe s utvrđivanjem nulte točke. Standardna oprema:

- **TFT LCD zaslon od 5 cola s funkcijom dodira: Ručni unos zadane vrijednosti vretena, prikaz stvarne vrijednosti broja okretaja, integrirani prikaz dubine bušenja s dodirnim prijenosom nulte točke, virtualna ljestvica dubine bušenja na zaslonu, indikatori stanja stroja i upozorenja na zaslonu, informacije o servisu, mogućnost odabira jezika za korištenje: DE / EN / FR / ES / IT / NL / RU.**
- **Izmjenični motor 230 volti, 50 Hz.**
- **Priključna utičnica ugrađena, duljina kabela 3 m.**
- **Namještanje broja okretaja u stupnjevima s pomoću potenciometra.**
- **Tri zasebne tipke za rad prema desno – rad prema lijevo – zaustavljanje (zaustavljanje vretena uz pomoć funkcije kočenja).**
- **Oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Gljiva (s uglavljanjem) za zaustavljanje u slučaju nužde.**
- **Glavni prekidač, može se zaključati.**
- **Lakiranje: DD strukturni lak, signalno bijela RAL 9003, PANTONE 7545c, crno.**

Zakretna bušeća glava s podesivom visinom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Dodatne stolne bušilice i opcionalna dodatna oprema, kao što su primjerice LED strojna svjetiljka, tehnološko računalo itd., dostupni su na upit.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------------------|
| Razmak T-utora | 80 mm |
| maksimalni Ø rupe u čeliku | 6 mm |
| Prihvat snaga | 700 W |
| maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku | M6 |
| Težina | 64 kg |
| Podešavanje visine glave svrdla | Ručno kolo |
| Istovar | 200 mm |
| Prihvat za alat | B16 |
| Ø stupa | 50 mm |
| Podešavanje posmaka | ručno |
| maksimalan broj okretaja | 700 - 10000 min ⁻¹ |
| Maksimalna udaljenost vretena i postolja | 250 mm |
| Oznaka proizvođača | ALZTRONIC i6 |
| Broj T-utora | 2 |
| Osnovna ploča stola visina korisne površine | 240 mm |
| Minimalna udaljenost vretena i postolja | 110 mm |
| Nazivna mjera T-utora | 12 mm |
| Hod vretena | 40 mm |
| Osnovna ploča stola širina korisne površine | 300 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| IP-klasa zaštite | IP 54 |
| Vrsta proizvoda | Bušilica |

