

**Garant**
**VHM torusno glodalo, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/1,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206071 12/1,5
GTIN	4045197766489
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

S **DLC prevlakom**  $sp^2$  najnovije generacije. **Dvostruko brušeni bočni slobodni kut, zaobljenje rezne oštrice.** **Velika čvrstoća** zahvaljujući **ojačanoj jezgri.**

Tolerancija:  $R_1 = \pm 0,01$  mm.

**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice $L_s$	12 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	75 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	11 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,079 mm
Ukupna duljina $L$	120 mm
Radijus rezne oštrice $R_1$	1,5 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	12 mm
Broj zubi $Z$	2
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	30 stupanj

Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Širina zahvata $a_e$ kod trimanja	0,1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	160 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	120 m/min	N
PMMA akril	prikladno	150 m/min	N
PE-HD	prikladno	100 m/min	N
PA 66	prikladno	120 m/min	N
PEEK	prikladno	100 m/min	N
PF 31	prikladno	90 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	110 m/min	N
POM GF25	prikladno	100 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	90 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	90 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	100 m/min	N
Cu	prikladno	100 m/min	N

CuZn	prikladno	120 m/min	N
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		
<b>Usluge</b>			
Brušenje tip HB		129100 HB	