


Fiber ploča XF 733 (CER), Ø 115 mm, Granulacija: 60

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566451 60
GTIN	4018875001424
Razred artikla	56V

Opis
Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni raspored.

VSM XF 733 s maksimalnom snagom brušenja i dugim vijekom trajanja na nemagnetnim metalima kao što je **aluminij**. Brusno aktivni dodatni sloj sprječava dodavanje i prijanjanje strugotina.

Vrsta zrna: **Keramičko zrno s brusno aktivnom prevlakom (STEARAT Plus)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**. maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Granulacija	60
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Aluminij
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča