


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zрно 320, Četka Ø D1×širina vrha L1: 30X6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574450 30X6
GTIN	4017359111352
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske čekinje sa silicijevim karbidom, prešane u čeličnom rukavcu; **Ø drške 6 mm.**

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Suho i mokro fino brušenje aluminija, čelika i INOX-a. Maksimalna temperatura četkanja 80°C.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	30 mm
Duljina obruba H ₁	6 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
preporučan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Ø drške D _s	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Okrugla četka

