

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka Naizmjenično pletenje, čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 125XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Naizmjenično pleteno (desno / lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja.

Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata. **S unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Broj tučaka	20
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	125 mm
Duljina obruba H ₁	29 mm

Širina završetka L ₁	14 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka