

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo TPC, bez prevlake, Ø h6 DC: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202281 6
GTIN	4045197773289
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žljebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama. <br>S dvostrukim lomsčem odvojenih čestica za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

**Napomena:**

$a_{e \text{ maks}} = 0,12 \times D$  za TPC obradu.

$h_{\text{maks}}$ : Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

**Tehnički opis**

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	30 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	5,7 mm
Oblik drške	HA
Drška	DIN 6535 HA s h6
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Duljina rezne oštrice $L_s$	25 mm
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	h6
$\varnothing$ reza $D_c$	6 mm

Broj zubi Z	3
Ukupna duljina L	71 mm
Debljina steznog sredstva $h_{maks}$ za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka	0,032 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,12×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	130 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	85 m/min	N
PMMA akril	prikladno	125 m/min	N
PE-HD	prikladno	90 m/min	N
PA 66	prikladno	100 m/min	N
PEEK	prikladno	80 m/min	N
PF 31	prikladno	70 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N

Cu	prikladno	70 m/min	N
CuZn	prikladno	90 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

**Usluge**

Brušenje tip HB

129100 HB