

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje za izmjenjive stezne čahure, Morse konus: 3****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 321265 3 |
| GTIN | 4045197774446 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

- S produženim šiljkom i istisnom maticom, posebno za CNC strojeve.
- Sav alat ojačan i poliran.
- Posebni valjani ležajevi za veliko opterećenje i pri visokim brojevima okretaja.
- Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za veliko opterećenje i broj okretaja, posebno za NC strojeve.

Fleksibilna uporaba zbog izmjenjivih umetaka. Univerzalna uporaba na revolverima i suprotnim vretenima na CNC strojevima.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320627 - 320631.

Napomena:

Zamjena umetaka na ključnim površinama okretanjem u suprotnom smjeru.

Istisna matica za NC strojeve, kako bi se vrh mogao izvaditi iz tokarilice.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| odgovaraju kodu boja | K12 |
| maksimalan broj okretaja | 12000 min ⁻¹ |
| za težinu obratka | 400 kg |
| Vanjski Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø drške D ₂ | 25 mm |
| L ₂ | 10 mm |
| maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm |
| Duljina 1 | 56 mm |
| Morse konus | MK3 |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 1 | 320625 1 |
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 5 | 320625 5 |
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 2 | 320625 2 |
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 4 | 320625 4 |
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 6 | 320625 6 |
| Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice tip 3 | 320625 3 |