

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje s izmjenjivim vrhovima, Morse konus: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	321335 3
GTIN	4045197774484
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Sav alat u potpunosti kaljen i poliran.
- Sa izmjenjivim ulošcima.
- Tijelo i šiljak kovani u ljevačkom kalupu te kaljeni.
- Precizni valjni ležajevi osiguravaju visoku koncentričnost.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Sa 6 različitih šiljaka prikladnih specijalno za pojedinačnu izradu najrazličitijih obradaka.

Dio isporuke:

1 tijelo šiljka br. 320659, je 1 x kopirni vrh šiljka 60° / 30°, mali šiljak 60°, veliki šiljak 60°, konus 60°, unutarnji konus 60°, vrh šiljka 60°.

Uključuje kutiju s pjenastom spužvom.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625 – 320631.
Ø kućišta D: 60 mm
maksimalna pogreška rotacije: 0,005 mm
maksimalan broj okretaja: 4300 min⁻¹
za težinu obratka: 200 kg
Duljina 1: 50 mm
L₂: 12 mm

Tehnički opis

Ø drške D ₂	24 mm
Vanjski Ø D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
odgovaraju kodu boja	K14
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm
maksimalan broj okretaja	4300 min ⁻¹
Duljina 1	50 mm
za težinu obratka	200 kg
Morse konus	MK3
Ø kućišta D	60 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice