

**Garant****T-matica sa steznim vijkom, širina utora B / dubina stezanja S: 18/50mm**

## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 360024 18/50  |
| GTIN           | 2050001854018 |
| Razred artikla | 310           |

## Opis

### Izvedba:

Cilindrični 6-kutni vijak DIN912, razred čvrstoće 12.9. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

## Tehnički opis

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Navoj M                | M16   |
| Duljina zateznog vijka | 60 mm |
| Širina utora B         | 18 mm |
| Debljina stezanja S    | 50 mm |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Serijski broj   | ZeroClamp     |
| Vrsta proizvoda | Utorna matica |