

Garant**Rotirajući konus za centriranje, tup, najveći Ø / morse konus: 200/5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 323000 200/5 |
| GTIN | 4045197774798 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

- **Stožac je s prednje strane tup.**
- **Posebno čvrsta konstrukcija s povećanim i jakim ležajem.**
- **Ležaj je opremljen posebnim mazivom i ne zahtjeva održavanje.**
- **Centrirajući konus te drška konusa su od kvalitetnog materijala, potpuno kaljeni i fino brušeni.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za obradu **šupljih tijela, cijevi** itd. Osobito prikladan za tešku strojnu obradu gdje postoji zahtjev za visokom preciznošću.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|---------|
| Morse konus | 5 |
| maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm |
| Najmanji Ø | 50 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| maksimalan broj okretaja | 1800 min ⁻¹ |
| za težinu obratka kod D | 2000 kg |
| za težinu obratka kod D1 | 1000 kg |
| Kut konusa a | 75 stupanj |
| Duljina glave L | 136 mm |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |