


**HOLEX Pro Steel VHM glodalo HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202414 5
GTIN	4045197776129
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Za **grubo i fino glodanje**.

Do 1xD u potpunosti **pri najvećim vrijednostima posmaka** i visokim stupnjem mirnog rada.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,05 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,04 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	17 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Ø drške D_s	6 mm
Tolerancija nazivnog Ø	0 / -0,03
Ø reza D_c	5 mm
Oslobađanje Ø D_1	4,8 mm
Broj zubi Z	3
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm

Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,4 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	M
GGG	prikladno	190 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno
Zrak	prikladno