

**HOLEX****Glodalo za navoje 2xD, TiAlN, MF: 18X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139680 18X1,5
GTIN	4045197778321
Razred artikla	12J

**Opis****Izvedba:**

**Korigirani profil navoja** za glodanje **preciznog unutarnjeg finog navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja). **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

**Napomena:**

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručite s **br. 139680 + 129100 HB.**

Oblik **HE**: naručite s **br. 139680 + 129100 HE.**

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	45 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	90 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Posmak f <sub>z</sub> u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Unutarnje hlađenje	da
Dubina navoja	41,2 mm
Veličina navoja	M18×1,5
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	13,95 mm

Duljina rezne oštrice $L_s$	41,2 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod prolazne rupe
Prsten u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	220 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	220 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	170 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	S

GG(G)	prikladno	120 m/min	K
CuZn	prikladno	180 m/min	N
Uni	prikladno		
<del>mokro maksimalno</del>	<del>prikladno</del>		

**Usluge**

Brušenje tip HB	129100 HB
Brušenje tip HE	129100 HE