



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Vijak za izmjenjivu pločicu	229918 (T15; 2,1Nm)
Broj oštrica Z	5
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm

Ø D <sub>3</sub>	51 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	117 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	130 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	50,3 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,29 stupanj
Kut rezne oštrice κ	13 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

## Pribor

Stezni vijak	229918
--------------	--------