

**Garant****CNMG 160616, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7010-1
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr

Dubina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje