

Garant
CNMM 160612, Vrsta: HB7010-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160612 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
 Lomač odvojenih čestica: SR
 Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
 Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Lomač odvojenih čestica	SR
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	HB7010-1

Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje