

Garant**CNMM 190616, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190616 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	SR
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje