

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje