

**Garant****DNMG 150608, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje