

**Garant****SNMG 120404, Vrsta: HB7010-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120404 HB7010-1 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje