

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje