

Garant**SNMG 190624, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7010-1 Kutni radijus: 2,4 mm
Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	2,4 mm
Vrsta	HB7010-1
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Lomač odvojenih čestica	SG

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje