

**Garant****SNMM 120412, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SR
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 120412

Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje