

**Garant****VNMG 160404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje