

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7010-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7010-1
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm

Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje