

**Garant****SCMT 09T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Razred artikla	21G

**Opis**

SCMT 09T308 HB7010-1 Kutni radijus: 0,8 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7010-1

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje