

**Brusne ploče s tkaninom i čičkom (CER), Ø 150 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567512 80
GTIN	4018875483091
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Poledina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjuća**. Za brzu zamjenu ploča.

Brusne ploče na čičak XK870K s otpornom **poliesterskom tkaninom**. **Keramičko zrno sa svojstvom samobrušenja** i aktivnim dodatnim slojem (**TOP Size**) zaslužno je za agresivno i hladno brušenje.

Upotreba:

Na **kutnim brusilicama** odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (odsis prašine nije moguć). Najveća obodna brzina **40 m/s**.

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput **nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija**.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150.

Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Tehnički opis

Ø ploče	150 mm
---------	--------

Granulacija	80
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	primjereno		
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 1400 N/mm ²	primjereno		
Čelik < 55 HRC	primjereno		
Čelik < 60 HRC	primjereno		
Čelik < 67 HRC	primjereno		
INOX	primjereno		
Ti	primjereno		
GG(G)	primjereno		
CuZn	primjereno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	primjereno		

Pribor

Tanjur za poliranje s čičkom, M14 Vanjski Ø 150 mm	567762 150
Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 150 mm	567760 150

Ručni brusač s čičkom prikladno za Ø ploče 150 mm

567857 150