


**Garant****Trajni magnet, poprečna podjela polova, duljina D (L): 320mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380040 320
GTIN	4045197781772
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Aluminijsko kućište prikladno za nadogradnju ili ugradnju.**
- **Sa tri strane nalaze se letvice za apsorpciju udaraca.**
- **2 prekidača.**
- **Glodan utor za ručku.**
- **Uključuje 4 ZeroClamp provrta rastera 200mm.**
- **Lamele od mjedi 3mm / čelika 12mm.**

2 kontaktne točke za dva magnetska polja;<br>Kod većih obradaka koji se protežu preko cijelog magnetskog polja potrebno je uključiti obje stezne jedinice.

**Prednost:**

Moguće stezanje dva obratka na jednoj paleti i moguće djelomično postavljanje (kroz 2 kontaktne točke).

**Upotreba:**

Za stezanje srednje velikih i velikih obradaka kod brušenja, glodanja i erodiranja.

**Dio isporuke:**

6-kutni nasadni ključ

**Napomena:**

Prikladni GARANT ZeroClamp povlačni vijak 360025 18M16 odnosno 18M16/138.

Pričvršćivanje palete obavlja se pomoću povlačnih vijaka ZeroClamp ili stezne vilice preko steznih utora na samoj radnoj plohi stroja.

**Tehnički opis**

Visina magnetskog polja	6 mm
Nazivna snaga pridržavanja	130 N/cm <sup>2</sup>
Duljina ploče polova	320 mm
Težina	38 kg
Trošenje pločice s polovima	6 mm
Dimenzija D	258 mm
Širina B	320 mm
Visina H	68,5 mm
Vrsta proizvoda	Magnet stezne ploče