

**Garant****Malo roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: I0204****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina. Također za obradu oblika unutarnjeg Ø.

**Tehnički opis**

Ø glave	2,5 mm
Oblik	I0204
Stupanj finoće ozubljenja	vrllo fino
Opis oblika	Unutarnja
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Ø drške	3 mm
Ukupna duljina	40 mm
Duljina glave	4 mm
Serijski	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		